

مجالات الإستعمال

معجونة سيليكون محايدة عالية المرونة مع مكّون مضاد للفطريات. مثالية للفواصل في المناطق ذات الرطوبة العالية (الحمامات، كبائن الإستحمام، المطابخ)، مناطق تخزين وتجهيز الأغذية، المستشفيات، المختبرات... إلصاقها ممتاز على المساحات المسامية وغير المسامية. مقاومة للعوامل الجوية. تقاوم درجات حرارة من ٥٠ درجة تحت الصفر الى ١٥٠ درجة مئوية.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة سليمة، نظيفة (خالية من أية شوائب كأوساخ، غبار، شحوم وزيوت، مواد غير ملتصقة جيداً...) وناشفة.
- تمتد N 26 S بواسطة مسدس حقن. يقطع طرف الخرطوشة مع الحرص على عدم إفساد أسنان اللولب للتمكن من تثبيت الرأس، ثم يقصّ الرأس (٤٥٥) للحصول على فتحة أكبر بقليل من الفجوة المراد ملأها.
- لمد المعجونة بشكل صحيح، يجب المحافظة على وضع ثابت لمسدس الحقن (من حيث الزاوية التي يشكلها مع المساحة) والضغط عليه بشكل متواصل.
- للإلتصاق أفضل ومظهر جيد، يمكن لمس سطح المعجونة بواسطة مشحاف صغير بعد مدّها.
- للحصول على خطّ معجونة متقن، يجب حماية حواف الفاصل بشريط لاصق قبل مد المعجونة، ونزعه فور إتمام عملية الملص.
- ينشف سطح المعجونة بعد ٢٥-٣٥ دقيقة.

ملاحظات

- يجب عدم إستعمال N 26 S في فواصل معرضة لحركة مرور.
- على مساحات مينا أو زجاج، يجب عدم إستعمال أي أساس قبل مد معجونة N 26 S.
- على مساحات معرضة لضغط كبير، يجب إستعمال أساس مناسب قبل مد معجونة N 26 S.

مقاس الفاصل:

- يجب أن يتراوح عرض الفاصل بين ٥ و ٣٥ ملم، على أن يكون عرضه لا يقل عن أربعة أضعاف الحد الأقصى للحركة المتوقعة.
- يختلف عمق الفاصل بناء على عرضه حسب الجدول التالي:

عرض (ملم)	٦-٥	٩-٧	١٢-١٠	١٥-١٢	١٦ وأكثر
عمق (ملم)	٥	٦	٧	٨	نصف العرض

- يمكن وضع حشو خلفي من البولييثيلين في الفاصل للحصول على العمق المطلوب، ومنع المعجونة من الإلتصاق على أسفل الفاصل

الإستهلاك: ~ ٥ م ج / ٣٠٠ ملل (لفواصل ٨ x ٨ ملم)

التخزين: ١٨ شهراً في مكان جاف وبارد.

تنبيهات

من الضروري عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.